



## Mikro-Quat Extra Détergent désinfectant pour surfaces alimentaires

Numéro d'autorisation Belgique 4116B

Numéro d'autorisation Grand-Duché de Luxembourg 258/16/L-000

**Mikro-Quat Extra** est un désinfectant puissant pour le nettoyage et la désinfection de tous types de surfaces et matériel en contact avec les aliments dans les cuisines professionnelles. Suivant son autorisation 4116B en Belgique, **Mikro-Quat Extra** est bactéricide à 0,5% à 20 ° C - 5 minutes. Le produit est conforme aux normes européennes EN1276, EN13697 et EN1650. Dosage préconisé au Grand-Duché de Luxembourg 1% à 20°C – 5 minutes.


**Propreté** – Un dosage cohérent assure le plus haut niveau de protection antimicrobienne, et un excellent résultat à faible coût.

**Sécurité** – Sa forte activité désinfectante empêche la contamination croisée et améliore la sécurité

**Efficacité** – Nettoie et désinfecte en 1 seule opération



### MODE D'EMPLOI



1. Se reporter au plan d'hygiène et à l'étiquette pour des informations plus détaillées, et au SDS pour les consignes de sécurité.

2. Porter des gants et des lunettes de sécurité.

3. Un nettoyage préalable de la surface est nécessaire. Enlevez d'abord les saletés et aliments non adhérents.

4. Préparer une solution entre 5 et 10 ml/L (0,5 – 1 %). Appliquer la solution sur les surfaces à nettoyer avec un pulvérisateur, chiffon ou mop à plat. Brosser si nécessaire

5. Laisser agir 5 minutes.

6. Rincer à l'eau propre.

### INFORMATION

**Uniquement pour usage professionnel!**

**Application:** tous types de surfaces et matériel en contact avec les aliments dans les cuisines professionnelles.

**Matière active :**

Didecyl diméthylammoniumchloride (CAS 7173-51-5): 0.98 %  
Quaternaire ammonium, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chloridene (CAS 68424-85-1): 8.0 %

### SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

[www.ecolab.be](http://www.ecolab.be)

### CONDITIONNEMENT

2 x 5 L